



Operculeuse O² 2500 HSK



Agro-alimentaire



GMS

MADE IN FRANCE

Applications : Tous types produits solides

Procédés : High Skin / MAP

Cadence : de 6 à 8 cpm

Outillage : 1 ou 2 poses

Découpe : Outside Cut et Inside Cut

Laize : jusqu'à 500mm

Dépassement produits max : 93mm

Gestion du film : prise en pince

Préchauffage du film

Compatibilité Skin / MAP en option

Nombreuses options : Dépilleur, introducteur, doseurs, remise en ligne, ...

Pack ergonomique : accès et changement outillage

Consommation électrique : 9 kW

Intensité : 16A

Air comprimé : 6 bars

Consommation air : 11 m³/h